Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7098.100 Abraçadeira metálica

Estado: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 7098.100 - Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.



Recursos

| Cód. Ref. | DK 7098.100 |
|---|---|
| Modelo | para cabos com diâmetro de 42 – 56 mm |
| Descrição do produto | Para fixar os cabos no trilho com perfil em C. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui peça de fixação em plástico |
| Diâmetro mín. do cabo | 42 mm |
| Diâmetro máx. dos cabos | 56 mm |
| Emb. | 25 unid. |
| Peso líquido | 3 |
| Peso bruto | 3.112 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 11,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73182900 |
| EAN | 4028177432673 |
| | |

© Rittal 2025

Recursos

| E-Number Sweden | E1300413 | |
|-----------------|----------|--|
| ETIM 9 | EC000454 | |
| ETIM 8 | EC000127 | |
| ECLASS 8.0 | 23140202 | |

© Rittal 2025 3