

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.510

Kit de portas OCP

Estado: 16/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.510 - Kit de portas OCP para rack OCP ORV3

Para mais proteção contra o acesso indevido, incluindo fecho Comfort com botão de pressão e fecho de segurança.



Recursos

Cód. Ref.	IT 7100.510
Vantagens	Mais proteção contra o acesso indevido Acesso perfeito para serviço pela porta traseira subdividida assimetricamente
Material	Chapa de aço
Superfície	pintura eletroforética por imersão e acabamento com pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Porta dianteira inteiriça ventilada Porta traseira ventilada subdividida assimetricamente Porta dianteira e traseira com fecho Comfort e botão de pressão 12 dobradiças
Dimensões	Largura: 596 mm Altura: 2.236 mm Profundidade: 35 mm
Emb.	2 unid.
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177998612
ETIM 9	EC000747