


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7113.000 Trilho de aterramento

Estado: 7/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7113.000 - Trilho de aterramento para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Ligação equipotencial, intensidade máxima de corrente admissível aprox. 200 A.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7113.000
Escopo de fornecimento	Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 pontos de conexão com parafusos M5 2 conexões de aterramento de 25 mm <sup>2</sup> 2 isoladores Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 15 mm Altura: 5 mm Comprimento: 450 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX VX VX IT TS TS IT Caixa AX tripartida para fixação na parede Largura: > 600 mm Profundidade: > 600 mm Largura/profundidade: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,402 kg
Peso bruto	0,436 kg
Número da tarifa alfandegária	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Descrição do produto	DK Trilho de aterramento horizontal, comprimento: 450 mm, L/P: >600 mm

# Aprovações

---

Explicações

Manufacturer's declaration