


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Trilho de aterramento

Estado: 17/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7113.000 - Trilho de aterramento para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Ligaçāo equipotencial, intensidade māxima de corrente admissível aprox. 200 A.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7113.000
Escopo de fornecimento	Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 pontos de conexāo com parafusos M5 2 conexões de aterramento de 25 mm ² 2 isoladores Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 15 mm Altura: 5 mm Comprimento: 450 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX VX VX IT TS TS IT Caixa AX tripartida para fixação na parede Largura: > 600 mm Profundidade: > 600 mm Largura/profundidade: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,402 kg
Peso bruto	0,436 kg
Número da tarifa alfandegária	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Descrição do produto	DK Trilho de aterramento horizontal, comprimento: 450 mm, L/P: >600 mm

Aprovações

Explicações

Manufacturer's declaration