



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7150.535

Painel de entrada de cabos com régua de escova

Estado: 1/02/2026 (Fonte: ittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7150.535 - Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Com recorte de 390 x 40 mm (2 UA) ou de 390 x 20 mm (1 UA) com régua de escova, possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7150.535
Descrição do produto	Para mais facilidade no gerenciamento dos cabos entre duas áreas separadas por um nível de montagem em polegadas como, por exemplo, entre a área da frente e de trás do nível de montagem de 19".
Aplicações	Para cobertura e roteamento dos cabos em áreas com 1 UA no padrão de montagem de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Recorte para montagem	Largura:390 mm Altura:40 mm
Dimensões	Largura: 482,6 mm
Unidades de altura	2 UA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.637
Peso bruto	0.7

Recursos

Número da tarifa alfandegária 94039910

EAN 4028177166653

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604