

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7240.300**

**Régua de tomadas**

Estado: 5/03/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.300 - Régua de tomadas Com amperímetro

Para medição do consumo de corrente dos terminais conectados, variantes: contato de segurança, opções variáveis de montagem.

## Recursos

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. Ref.                      | DK 7240.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição do produto           | A régua de tomadas com amperímetro mede o consumo de corrente dos terminais conectados. A régua de tomadas com 482,6 mm (19") de comprimento pode ser opcionalmente montada no quadro de montagem de 19", no quadro do armário ou da caixa ou na parte traseira da caixa de distribuição para fixação em parede. A cantoneira de montagem pode ser fixada em quatro posições diferentes, garantindo elevado nível de flexibilidade na instalação. Sem necessitar de acessórios adicionais para fixação, a régua de tomadas pode ser instalada em todos os perfis em intervalos de 25 mm. |
| Material                       | Perfil em alumínio anodizado natural<br>Corpo das tomadas: policarbonato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Escopo de fornecimento         | Régua de tomadas<br>2 cantoneiras de montagem<br>Material de fixação<br>Com cabo de ligação de 3 m (terminais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modelo                         | Com amperímetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tomadas                        | 7 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensões                      | Altura: 45 mm<br>Profundidade: 50 mm<br>Comprimento: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comprimento do cabo de ligação | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medida de fixação              | 464,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensão nominal de serviço      | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensão nominal                 | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominal (máx.)        | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Recursos

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalações possíveis         | Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm<br>Quadro do armário<br>Caixa de distribuição para fixação em parede para aplicação na, atrás, horizontal (se a largura for suficiente)<br>Nível de 482,6 mm (19") |
| Cor da tomada                 | Cinza                                                                                                                                                                                                            |
| Emb.                          | 1 unid.                                                                                                                                                                                                          |
| Peso líquido                  | 0,859 kg                                                                                                                                                                                                         |
| Peso bruto                    | 1,18 kg                                                                                                                                                                                                          |
| Número da tarifa alfandegária | 85366990                                                                                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                    | 27142604                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição do produto          | #NV                                                                                                                                                                                                              |

# Aprovações

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|