

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Régua de tomadas

Estado: 12/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Régua de tomadas com medição de energia

Para medição do consumo de corrente dos terminais conectados, variantes: contato de segurança, opções variáveis de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7240.301
Descrição do produto	A régua de tomadas 7x CEE 7/3 (tipo F - tomada de terra) com display integrado mede o consumo de energia de todos os consumidores conectados. A régua de tomadas com 482,6 mm (19") de comprimento pode ser opcionalmente montada no quadro de montagem de 19", no quadro do armário ou da caixa ou na parte traseira da caixa de distribuição para fixação em parede. A cantoneira de montagem pode ser fixada em quatro posições diferentes, garantindo elevado nível de flexibilidade na instalação. Sem necessitar de acessórios adicionais para fixação, a régua de tomadas pode ser instalada em todos os perfis em intervalos de 25 mm.
Vantagens	Precisão de medição de $\pm 5\%$
Funcionamento	Medição de corrente, tensão, frequência, potência ativa, energia ativa e desvio de fase
Material	Perfil em alumínio anodizado natural Corpo das tomadas: policarbonato
Escopo de fornecimento	Régua de tomadas 2 cantoneiras de montagem Material de fixação Manual de instruções Com cabo de ligação de 3 m (terminais)
Modelo	Mit Display
Tomadas	7 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Dimensões	Altura: 45 mm Profundidade: 50 mm Comprimento: 482,6 mm

Recursos

Comprimento do cabo de ligação	3 m
Cabo de ligação (tipo)	H05VV-F3G1,5 com terminais
Medida de fixação	464,1 mm
Tensão nominal de serviço	230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)	16 A
Instalações possíveis	Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm Nível de 482,6 mm (19") Quadro do armário Caixa de distribuição para fixação em parede para aplicação na, atrás, horizontal (se a largura for suficiente)
Cor da tomada	RAL 7035
Faixa de temperatura de serviço	5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10 %...80 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-15 °C...60 °C
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.88
Peso bruto	1.08
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177709416
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------