
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






Estado: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack para acessibilidade ideal por todos os lados durante a montagem e instalação, bem como uma grande mobilidade na aplicação de rodízios duplos.







Recursos

Cód. Ref.	DK 7391.000
Material	Quadro perfilado, base soleira: chapa de aço
	Pés: zinco fundido sob pressão
General colour	RAL 7035
Cor	Quadro perfilado, base soleira: RAL 7035
	Acabamento, pés: RAL 5018
Escopo de fornecimento	Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações
	de 482,6 mm (19")
	Base soleira estável com pés integrados com a possibilidade de
	fixação no piso, sem acabamentos dos pés
	Acessórios para montagem
Dimensões	Largura: 550 mm
	Altura: 1.500 mm
	Profundidade: 750 mm
Unidades de altura	31 UA
Unidades de altura	31 UA
Distância até o segundo nível de fixação, esquema em intervalos de 50 mm	150 - 350 mm

© Rittal 2025

Recursos

Esquema de perfurações entre os níveis de fixação	50 mm
Capacidade de carga dos níveis de 19"	1.500 N
Nota	Pedir o segundo nível de fixação separadamente.
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	16.781
Peso bruto	17.664
PCF/emb (cadle to gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177129795
E-Number Sweden	E7239646
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3