

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Estado: 30/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") Retrátil

Colocado para o alojamento de componentes de corrente contínua e corrente alternada, parte dianteira retrátil para o acesso perfeito do espaço para os cabos de cima e de baixo.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7480.300
Descrição do produto	Trilho de cobertura com profundidade ajustável para fixação rápida por encaixe de equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43 880 nos tamanhos 1 – 3 (por exemplo: alojamento de tomadas para embutir, disjuntores, etc.) ou módulos completos. Fixação dos cabos na parte de trás. Duas guias de distribuição de energia com bornes de conexão com base isolada. Cobertura em plástico incluindo cobertura para espaços de reserva. Capacidade máxima de instalação de 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Altura da caixa: 3 UA. Profundidade da caixa: 223 mm. Medida máxima da retirada: 220 mm. Bornes de conexão: 4 bornes de 35 mm ² e 18 bornes de 16 mm ² (por trilho).
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Energy-Box com coberturas cegas em plástico. Borne de conexão 18 bornes de conexão de 16 mm ² 4 bornes de conexão de 35 mm ² Alívio da tração Plaquetas de legenda Régua de escova
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm	22
Dimensões	Largura: 482,6 mm Profundidade: 220 mm
Unidades de altura	3 UA
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,1 kg
Peso bruto	6,14 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Descrição do produto	DK POWERBOX EXTRAIBLE 3UA
