
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7484.035 Prateleira para fixação no quadro

Estado: 29/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 7484.035 - Prateleira para fixação no quadro for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7484.035
Modelo	perfuradas
Descrição do produto	Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19").
Vantagens	Os pinos ou trilhos de fixação podem ser montados na profundidade do armário em intervalos de 25 mm Os furos para os puxadores já estão feitos
Aplicações	Para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19")
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Prateleira perfurada 2 trilhos de fixação
Instalações possíveis	Montagem fixa: prateleira, 50 kg com pinos de fixação no chassi de montagem Montagem fixa: prateleira, 100 kg com trilhos de fixação no chassi de montagem Profundidade variável: prateleira com trilhos telescópicos no chassi de montagem
Capacidade de carga	Carga da superfície de 100 kg
Indicação de montagem	Para o nível de montagem interno são necessários dois sistemas de chassi adicionais
Nota	Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm

© Rittal 2025 2

Recursos

Dimensões	Largura: 671 mm
	Altura: 45 mm
	Profundidade: 400 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX
	VX IT
	TSIT
	Largura: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	7.111
Peso bruto	7.485
PCF/emb (cadle to gate)	28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
carbono do produto (PCF)	com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177166011
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3