Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7641.000 Caixa AE para fixação em parede

Estado: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



DK 7641.000 - Caixa AE para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável

Caixa para fixação em redes pequenas com nível de fixação estável de 19" e placa flangeada com régua de escova para a entrada de cabos na base. Grau de proteção IP 55.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7641.000
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede para redes pequenas com elevado grau de proteção.
Material	Armário: chapa de aço
Superfície	Caixa: pintura eletrostática a pó Trilhos perfilados: galvanizados
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta com dobradiças Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Placa flangeada com régua de escova para entrada dos cabos na base da caixa Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") com ajuste contínuo da profundidade Trilho com perfil em C para fixação de cabos no painel traseiro Cantoneira em chapa para montagem opcional de um trilho de aterramento ou de uma régua de tomadas em polegadas
Unidades de altura	8 UA
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 380 mm Profundidade: 350 mm
Profundidade de montagem	310 mm
Altura de montagem dos componentes	8 UA
Posição de instalação da porta	À direita, podendo ser instalada à esquerda

© Rittal 2025 2

Recursos

Quantidade de fechos	1
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
Placa flangeada	Tamanho: 5 Quantidade: 1
Emb.	1 unid.
Peso líquido	17.23
Peso bruto	18.137
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177147027
E-Number Sweden	E7239953
ECLASS 8.0	27180208

Aprovações

Aprovações	ΤÜV
	VDE

© Rittal 2025 3