

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7706.135**

**Caixa EL tripartida para fixação em parede**

Estado: 4/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7706.135 - Caixa EL tripartida para fixação em parede com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, trilhos de montagem, trilho perfilado em C, suporte para fixação em parede. Grau de proteção IP 55.

## Recursos

|                        |   |
|------------------------|---|
| Cód. Ref.              | DK 7706.135   |
| Modelo                 | Caixas IT para fixação em parede com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variável  |
| Descrição do produto   | Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.   |
| Material               | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm  |
| Superfície             | Pintura eletrostática a pó  |
| General colour         | RAL 7035  |
| Cor                    | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035<br>Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)  |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho perfilado C horizontal para fixação de cabos<br>Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade<br>4 suportes para fixação em parede de 10 mm<br>Porta transparente design<br>1 chave para armários com palheta dupla nº 5<br>Mini fecho Comfort para fechos<br>Fecho de segurança 3524 E |
| Unidades de altura     | 6 UA  |

## Recursos

|   |   |
|---|---|
| Dimensões                                     | Largura: 600 mm<br>Altura: 345 mm<br>Profundidade: 473 mm |
| Profundidade de montagem                      | 420 mm  |
| Dimensões internas                            | Largura interna: 502 mm<br>Altura interna: 282 mm         |
| Profundidade da parte móvel                   | 316 mm  |
| Profundidade da peça para fixação em parede   | 135 mm  |
| Código IK                                     | IK08  |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática)  | 300 N   |
| Material básico                               | Chapa de aço  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55   |
| Emb.  | 1 unid.   |
| Peso líquido                                  | 25,4 kg   |
| Peso bruto                                    | 26,4 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                 | 94032080  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ECLASS 8.0                                    | 27142408  |
| Descrição do produto                          | DK Caixa MURAL, 3PZAS, 6UA                                |

## Aprovações

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|