

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.535

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 9/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.535 - Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

Recursos

Cód. Ref.	DK 7709.535
Modelo	Caixas IT para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral direita e esquerda Trilho de aterramento do tipo centro estrela Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Suporte de 10 mm para fixação em parede, reforçado Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura	9 UA

Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 478 mm Profundidade: 673 mm
Profundidade de montagem	620 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 415 mm
Profundidade da parte móvel	516 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	450 N
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	36,1 kg
Peso bruto	38 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Descrição do produto	DK Caixa para fixação em parede, tripartida, LAP: 600x478x673 mm, 9 UA, pré-montada, IP54 com placa flangeada lisa em cima e embaixo

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------