### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.535

# Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# DK 7709.535 - Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

#### Recursos

Cód. Ref.	DK 7709.535
Modelo	Caixas IT para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral direita e esquerda  Trilho de aterramento do tipo centro estrela  Porta transparente design  1 chave para armários com palheta dupla nº 5  Suporte de 10 mm para fixação em parede, reforçado  Mini fecho Comfort para fechos  Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura	9 UA

© Rittal 2025

2

#### Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 478 mm Profundidade: 673 mm
Profundidade de montagem	620 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 415 mm
Profundidade da parte móvel	516 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	450 N
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	36.1
Peso bruto	38
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177551015
E-Number Sweden	E7239958
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

## Aprovações

Aprovações UL + C-UL (listed)	Aprovações
-------------------------------	------------

© Rittal 2025 3