

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.735

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 4/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.735 - Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7709.735 |
| Modelo | Caixas IT para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável |
| Descrição do produto | Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel. |
| Material | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra) |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral direita e esquerda Trilho de aterramento do tipo centro estrela Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Suporte de 10 mm para fixação em parede Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E |
| Unidades de altura | 9 UA |

Recursos

| | |
|---|--|
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 478 mm Profundidade: 573 mm |
| Profundidade de montagem | 520 mm |
| Dimensões internas | Largura interna: 502 mm Altura interna: 415 mm |
| Profundidade da parte móvel | 416 mm |
| Profundidade da peça para fixação em parede | 135 mm |
| Código IK | IK08 |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática) | 450 N |
| Material básico | Chapa de aço |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 33,25 kg |
| Peso bruto | 35 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Descrição do produto | DK Caixa para fixação em parede, tripartida, LAP: 600x478x573 mm, 9 UA, pré-montada, IP54 com placa flangeada lisa em cima e embaixo |

Aprovações

| | |
|------------|--------------------|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
|------------|--------------------|