

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.380

Módulos de chapas de base com ventilação

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.380 - Módulos de chapas de base com ventilação para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Módulos de chapas de base com ventilação para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | DK 7825.380 |
| Descrição do produto | Ampla área perfurada para a ventilação passiva do armário. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui elemento filtrante e fita de velcro |
| Nota | É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo |
| Dimensões | Profundidade: 237,5 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS TS IT SE TX CableNet Largura: 800 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1,95 kg |
| Peso bruto | 2,26 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 8,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Recursos

Descrição do produto

DK Módulo de chapa de base, com ventilação, profundidade: 237,5 mm, para armários com largura: 800 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de aço galvanizada