


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7826.889

Chapa de teto ventilada

Estado: 21/07/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7826.889 - Chapa de teto ventilada para TS, TS IT

Para substituir o teto padronizado, com e sem entrada de cabos.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7826.889
Modelo	Bipartida com entrada de cabos
Descrição do produto	Para substituir o teto padronizado. Chapa de teto com 72 mm de altura com ranhuras para ventilação em todo o seu contorno, com perfil de aperto para introdução de cabos. O modelo bipartido com abertura para introdução de cabos possibilita a montagem posterior sem maiores problemas.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	10,999 kg
Peso bruto	11,578 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Descrição do produto	DK TS8 TECTO C/ ENTRADA CABOS