

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.061

# Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.061 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.061
Modelo	Perfil em L
Vantagens	As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores Para montagem parcial de 19"
Dados técnicos	Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Unidades de altura	11 UA
Nota	Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Adequado para	Tipo de caixa: TS Altura: 600 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1,304 kg
Peso bruto	1,503 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098

# Recursos

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	DK-TS TRILHO PERFIL 19" EM L 11U 2Pç

---