


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.180

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.180 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.180
Modelo	Cavados
Vantagens	As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas
Dados técnicos	Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Dimensões	Largura: 482,6 mm
Unidades de altura	38 UA
Nota	Os trilhos perfilados também permitem a fixação das medidas de 21", 23" e 24". Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Adequado para	Tipo de caixa: TS 8 CS Toptec Altura: 1.800 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	5,266 kg
Peso bruto	5,543 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	73269098
-------------------------------	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

Descrição do produto	DK TRILHO PERFIL.38U 1800MM (Emb.2)
----------------------	---------------------------------------