

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.201

Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Estado: 8/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.201 - Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS

Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.201
Modelo	Perfil em L
Vantagens	As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores Para montagem parcial de 19"
Dados técnicos	Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA) Perfurações laterais redondas e quadradas Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Unidades de altura	42 UA
Nota	Selecionar os trilhos deslizantes de acordo com a distância entre os níveis de 19". Para fazer a combinação com os trilhos perfilados em L, é necessário utilizar o adaptador para montagem dos trilhos perfilados em L.
Adequado para	Tipo de caixa: TS Altura: 2.000 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	4,642 kg
Peso bruto	4,842 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098

Recursos

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrição do produto	DK Guia de perfil DK/TS c/ âng
