

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Régua de escova vertical

Estado: 4/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Régua de escova vertical para VX IT

Montada nos racks de rede, serve como placa cega flexível, permitindo a passagem fácil dos cabos do lado traseiro e da lateral do armário até o nível de fixação dianteiro.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | DK 7827.544 |
| Descrição do produto | Montada nos racks de rede, esta régua serve como placa cega flexível que cobre de forma elegante a área de fixação dos cabos na lateral do nível de montagem de 19". A régua de escova possibilita a passagem fácil dos cabos, do lado traseiro e da lateral do armário até o nível de fixação dianteiro. O espaço necessário na frente do nível de montagem é de no mínimo 75 mm. A régua de escova é montada lateralmente no perfil vertical do quadro, nos chassis horizontais ou nos chassis verticais. |
| Material | Perfil em alumínio anodizado natural Régua de escova: plástico, UL 94-HB |
| Comprimento das cerdas | 95 mm |
| Comprimento | 950 mm |
| Indicação de montagem | É necessário cortar a régua de escova para ser fixada nos trilhos perfilados de 19" |
| Dimensões | Comprimento: 950 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: VX IT Altura: 2.000 mm |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 1,8 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Peso bruto | 2,213 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 96035000 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Descrição do produto | DK - REGUA ESCOVA VERTIC. P/BAST. TS/TE |
