

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Régua de escova vertical

Estado: 20/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Régua de escova vertical para VX IT

Montada nos racks de rede, serve como placa cega flexível, permitindo a passagem fácil dos cabos do lado traseiro e da lateral do armário até o nível de fixação dianteiro.



Recursos

Cód. Ref.	DK 7827.544
Descrição do produto	Montada nos racks de rede, esta régua serve como placa cega flexível que cobre de forma elegante a área de fixação dos cabos na lateral do nível de montagem de 19". A régua de escova possibilita a passagem fácil dos cabos, do lado traseiro e da lateral do armário até o nível de fixação dianteiro. O espaço necessário na frente do nível de montagem é de no mínimo 75 mm. A régua de escova é montada lateralmente no perfil vertical do quadro, nos chassis horizontais ou nos chassis verticais.
Material	Perfil em alumínio anodizado natural Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Comprimento das cerdas	95 mm
Comprimento	950 mm
Indicação de montagem	É necessário cortar a régua de escova para ser fixada nos trilhos perfilados de 19"
Dimensões	Comprimento: 950 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT Altura: 2.000 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1,8 kg

Recursos

Peso bruto	2,213 kg
Número da tarifa alfandegária	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	DK - REGUA ESCOVA VERTIC. P/BAST. TS/TE
