

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.453 Colocation Racks TS

Estado: 11/05/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.453 - Colocation Racks TS

Colocation Rack TS 8, com 2 ou 4 áreas funcionais separadas.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7831.453
Vantagens	Estrutura de quadro soldada Porta dianteira e traseira completamente ventilada. Superfície livre da parte perfurada de > 78% Sistema de fecho de 2 pontos As portas podem ser instaladas à direita ou à esquerda, sem processamento mecânico Entrada dos cabos pela base ou pelo teto (opcional) Montagem modular em todos os níveis Capacidade de carga estática de até 1000 kg
Material	Chapa de aço
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó Trilhos perfilados, quadro de montagem e sistema de chassi: galvanizados e cromados
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço com dobradiças de 180° Chapa de teto inteiriça lisa Pés de nivelamento Nível de 482,6 mm (19"), trilhos com perfil em L parafusados no sistema de chassi, na frente e atrás, profundidade variável Aterramento pré-montado de todas as partes planas Prateleiras individuais separadas/fixação separada de cabos em cada compartimento Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.200 mm Profundidade: 1.000 mm

Recursos

Altura de montagem dos componentes por porta	21 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	173,5 kg
EAN	4028177642713
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207