

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.725 Lateral retentora

Estado: 12/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-p)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.725 - Lateral retentora para TS IT

Lateral retentora para TS IT. Para ser montada suspensa entre dois racks TS IT.

Recursos

Cód. Ref.	DK 7831.725
Descrição do produto	Para ser montada suspensa entre dois armários. Contendo respectivamente 3 orifícios com Ø 40 mm em todos os 4 cantos para passagem de cabos, tubulações, etc. Os orifícios podem ser fechados com as buchas afuniladas inclusas no escopo de fornecimento. Para a passagem dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
Material	Lateral retentora: chapa de aço Buchas afuniladas: plástico segundo a norma UL 94-HB
Superfície	Lateral retentora: galvanizada
Escopo de fornecimento	Inclui 12 buchas afuniladas com Ø 40 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT Altura: 2.200 mm Profundidade: 1.000 mm
Nota	Utilizar conexões para montagem modular TS 8800.490. Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular. As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem.
Emb.	1 unid.
Peso líquido	32,5 kg
Peso bruto	33 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	#NV