


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

Guias para fixação de cabos com profundidade variável

Estado: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Guias para fixação de cabos com profundidade variável para TS, TE

Para TS e quadro de montagem de 19", possibilita a adaptação flexível de sua extensão à distância de fixação entre os dois quadros de montagem de 19".



Recursos

Cód. Ref.	DK 7858.160
Descrição do produto	Para TS e entre os trilhos perfilados do TS IT na profundidade do armário.
Aplicações	Para o gerenciamento de cabos no quadro do armário e para alívio da tração dos cabos instalados, que podem ser fixados nas guias para fixação através de abraçadeiras plásticas ou fitas de velcro. As guias para fixação de cabos podem ser encaixadas na horizontal diretamente na parte de trás de um nível de montagem de 19" ou na profundidade do armário entre dois níveis de montagem. Apertando os parafusos, a estrutura torna-se completamente estável. O fato de os trilhos permitirem uma profundidade variável possibilita a adaptação flexível de sua extensão à respectiva distância de fixação entre os dois níveis de montagem de 19".
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui acessórios de fixação
Distância entre os níveis	325 - 575 mm
Nota	Medida de fixação + 152 mm = distância entre os níveis de 19"
Emb.	4 unid.

Recursos

Peso líquido	1
Peso bruto	1.104
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177436107
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
