

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.202

## Rack para rede TX CableNet

Estado: 4/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.202 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.



## Recursos

|           |  |
|-----------|--|
| Cód. Ref. | TX 7888.202  |
| Modelo    | 1ª geração<br>Com porta transparente<br>Sem laterais   |
| Vantagens | Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação<br>Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura crítico<br>Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança no roteamento pelo teto<br>Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário<br>Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX<br>Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas |

# Recursos

|  |   |
|--|---|
| Material   | Armário: chapa de aço<br>Porta: chapa de aço de 1,2 mm<br>Lateral: chapa de aço de 1,2 mm<br>Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm  |
| Superfície                                       | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó   |
| General colour                                   | RAL 7035  |
| Cor  | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento                           | Rack com porta dianteira transparente e porta traseira<br>Estrutura VX com portas e chapa de teto<br>Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°<br>Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°<br>Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E<br>Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação<br>Paleta IPPC<br>Trilhos perfilados de 19" |
| Dimensões  | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 800 mm   |
| Unidades de altura                               | 42 UA   |
| Unidades de altura                               | 42 UA   |
| Distância entre os níveis (pronto para montagem) | 445 mm  |
| Modelo   | Sem laterais  |
| Design doors                                     | fechado   |
| Modelo da porta traseira                         | Porta inteiriça em chapa de aço lisa  |
| Modelo da porta dianteira                        | Porta transparente inteiriça<br>Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm<br>Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°  |

## Recursos

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Capacidade de carga           | 5000 N   |
| Capacidade de carga           | 5.000 N  |
| Nota                          | <p>Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas</p> <p>As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios.</p> |
| Material básico               | Chapa de aço   |
| Emb.                          | 1 unid.  |
| Peso líquido                  | 78 kg  |
| Peso bruto                    | 88 kg  |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080   |
| ETIM 9                        | EC002499   |
| ETIM 8                        | EC002499   |
| ECLASS 8.0                    | 27180207   |
| Descrição do produto          | TX Bastidor 19"42Us 800x2000x1000 Porta Vidro s/ Paineis Laterais Rall7035   |

## Aprovações

|             |  |
|-------------|--|
| Aprovações  | UL + C-UL (listed)   |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |