Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.202 Rack para rede TX CableNet

Estado: 11/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TX 7888.202 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.







Recursos

Cód. Ref.	TV 7000 202
	TX 7888.202
Modelo	1ª geração
	Com porta transparente
	Sem laterais
Vantagens	Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação
	Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura
	crítico
	Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança
	no roteamento pelo teto
	Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e
	portas para agilizar o acesso ao interior do armário
	Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX
	Ampla linha de acessórios para configurações internas
	customizadas

© Rittal 2025 2

Recursos

Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço de 1,2mm Lateral: chapa de aço de 1,2mm Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura VX com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130° Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação Palete IPPC Trilhos perfilados de 19"
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	42 UA
Unidades de altura	42 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	445 mm
Modelo	Sem laterais
Design doors	fechado
Modelo da porta traseira	Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira	Porta transparente inteiriça Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°

© Rittal 2025 3

Recursos

Capacidade de carga	5000 N
Capacidade de carga	5.000 N
Nota	Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	78
Peso bruto	88
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177965577
E-Number Sweden	E7238490
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025