Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.218 Rack para rede TX CableNet

Estado: 9/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TX 7888.218 - Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.







Recursos

Cód. Ref.	TX 7888.218
Modelo	1ª geração
	Com porta transparente
	Com laterais
Vantagens	Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e
	portas para agilizar o acesso ao interior do armário
	Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX
	Ampla linha de acessórios para configurações internas
	customizadas
Material	Armário: chapa de aço
	Porta: chapa de aço de 1,2 mm
	Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
	Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
	Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
	Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura
	eletrostática a pó

© Rittal 2025 2

Recursos

General colour	RAL 7035
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Rack com porta dianteira transparente e porta traseira Estrutura do armário com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130° Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E Chapa de teto, inteiriça, parafusada, com recorte coberto para chapa de ventilação Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás Palete IPPC Trilhos perfilados de 19"
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 800 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)	445 mm
Modelo	Com laterais
Design doors	fechado
Modelo da porta traseira	Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira	Porta transparente inteiriça Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga	5000 N
Capacidade de carga	5.000 N

© Rittal 2025 3

Recursos

Nota	Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	90
Peso bruto	95.5
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177966970
E-Number Sweden	E7238504
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025