

**Rittal – The System.**


Faster – better – everywhere.



**DK 7955.135**

**PDU internacional, modelo "basic"**

Estado: 2/02/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



# DK 7955.135 - PDU internacional, modelo "basic"

Diferentes modelos de distribuição de energia no rack para TI. Entrada com conector tipo CEE (16 A/32 A) e saídas C13 e C19. Potência de distribuição entre 3,7 kW e 22 kW.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7955.135
Modelo	PDU Basic
Descrição do produto	Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem.
Material	Perfil em alumínio anodizado preto
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 62 mm Comprimento: 1.405 mm
Quantidade de tomadas e tipo	42 x C13
Tomadas	42 x Tomada IEC C13
Corrente nominal (máx.)	16 A
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 3~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	CEE
Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas	EN 60950-1
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...95 %

# Recursos

Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Adequado para Emb.	Tipo de caixa: TS IT: ≥ 1.800 mm
Peso líquido	1 unid.
Peso bruto	4.5
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177684973
E-Number Sweden	E7239993
ECLASS 8.0	27142604