

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.201

## PDU internacional, modelo "metered"

Estado: 20/12/2025 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.201 - PDU internacional, modelo "metered"

Distribuição de energia compacta com função de medição de energia em cada fase ou alimentação. Visão geral rápida do consumo de energia de um rack para TI completo. Potência de distribuição de até 22 kW

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7955.201
Modelo	PDU, metered
Descrição do produto	Medição da energia por fase, ou seja, consumo de energia de um rack para TI completo. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. A forma compacta facilita totalmente a montagem - no caso do modelo de rack TS TI, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. O display OLED visualiza o consumo de energia. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
Material	Perfil em alumínio anodizado preto
Dimensões	Largura: 44 mm Profundidade: 62 mm Comprimento: 710 mm
Quantidade de tomadas e tipo	12 x C13
Tomadas	12 x Tomada IEC C13
Corrente nominal (máx.)	16 A
Fontes de alimentação	Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação	3 m
Tipo de ligação (elétrica)	C20

# Recursos

Diretrizes	Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas	EN 60950-1
Faixa de temperatura de serviço	0 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...70 °C
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT: $\geq 1.200$ mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.9
Peso bruto	3
Número da tarifa alfandegária	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604