


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.113 PDU basic

Estado: 4/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.113 - PDU basic

Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU robusta com distribuição básica de energia compacta para aplicação no setor de TI.



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7979.113 |
| Descrição do produto | Distribuição de energia básica e compacta. Com a PDU basic, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia. Dependendo da versão da PDU, a montagem no nível de 19" pode ser feita na horizontal ou na vertical (inclusive no espaço zero U). |
| Vantagens | Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco) Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta |
| Material | Perfil em alumínio extrudado anodizado Tomadas: plástico |
| Escopo de fornecimento | Trava universal para conectores IEC C14 e C20 Inclui material de fixação |
| Opcionais | Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU Outras opções de cores para a caixa |

Recursos

| | |
|--|--|
| Dimensões | Largura: 44 mm Profundidade: 70 mm Comprimento: 845 mm |
| Quantidade de tomadas e tipo | 12 x C13 / 4 x C19 |
| Tensão nominal de serviço | 230 V (AC) |
| Corrente nominal (máx.) | 32 A |
| Potência nominal | 7,4 kW |
| Fontes de alimentação | Quantidade: 1 Fases por fonte de alimentação: 1~ |
| Comprimento do cabo de ligação | 3 m |
| Tipo de ligação (elétrica) | CEE |
| Diretrizes | Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE |
| Normas | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Faixa de temperatura de serviço | 5 °C...50 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10...95 % |
| Faixa de temperatura de armazenagem | -20 °C...70 °C |
| Adequado para | Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.200 mm Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 1.200 mm Tipo de caixa: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2,5 kg |
| Peso bruto | 2,85 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |

Recursos

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Descrição do produto | PDU basic 32A/1P CEE 12xC13+4xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x845x70, IEC 60320: 12 x C13, 4 x C19 |

Aprovações

| | |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|