

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.811 PDU UK basic

Estado: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.811 - PDU UK basic

A distribuição de energia foi projetada especialmente para data centers e racks individuais com tomadas para UK (BS 1363).



## Recursos

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cód. Ref.                    | DK 7979.811  |
| Descrição do produto         | Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Dependendo do modelo, com amplas funcionalidades de gerenciamento para medição da energia e monitoramento.  |
| Vantagens                    | Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta<br>Design com eficiência energética e baixo consumo  |
| Dados técnicos               | Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)   |
| Material                     | Perfil em alumínio anodizado preto<br>Tomadas: plástico  |
| Escopo de fornecimento       | Inclui material de fixação   |
| Opcionais                    | Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU<br>Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU |
| Dimensões                    | Largura: 44 mm<br>Profundidade: 70 mm<br>Comprimento: 695 mm   |
| Quantidade de tomadas e tipo | 8 x BS 1363  |

# Recursos

|  |  |
|--|--|
| Tomadas                                  | 8 x BS 1363  |
| Corrente nominal (máx.)                  | 13 A   |
| Potência nominal                         | 3 kW   |
| Fontes de alimentação                    | Quantidade: 1<br>Fases por fonte de alimentação: 1~  |
| Comprimento do cabo de ligação           | 3 m  |
| Tipo de ligação (elétrica)               | UK   |
| Diretrizes                               | Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE<br>Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE  |
| Normas                                   | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21  |
| Faixa de temperatura de serviço          | 5 °C...50 °C   |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 10...95 %  |
| Faixa de temperatura de armazenagem      | -25 °C...70 °C   |
| Adequado para                            | Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 800 mm<br>Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 800 mm<br>Tipo de caixa: TX CableNet: ≥ 800 mm |
| Emb.                                     | 1 unid.  |
| Peso líquido                             | 2,4 kg   |
| Peso bruto                               | 2,78 kg  |
| Número da tarifa alfandegária            | 85366990   |
| ETIM 9                                   | EC002762   |
| ETIM 8                                   | EC002762   |
| ECLASS 8.0                               | 27142604   |
| Descrição do produto                     | DK PDU UK, basic, distribuição básica de energia compacta, LCP:<br>44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A  |

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity