

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.307

RiMatrix S

Estado: 25/02/2026 (Fonte: [ittal.com/br-pt](http://ittal.com/br-pt))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7998.307 - RiMatrix S Sala de segurança padrão

O centro de processamento de dados padronizado é instalado na sala de sua empresa e complementado com uma proteção adicional (conceito de «sala dentro da sala»), oferecendo maior segurança contra fogo, água e fumaça.

## Recursos

Cód. Ref.	DK 7998.307
Descrição do produto	O centro de processamento de dados padronizado é instalado na sala de sua empresa e complementado com uma proteção adicional (conceito de "sala dentro da sala"), oferecendo maior segurança contra fogo, água e fumaça.
Material	Interior do elemento feito com material de isolamento térmico eficaz Módulos robustos e encapsulados de chapa de aço Tecnologia inovadora de fixação por meio da tecnologia de perfis patenteados Aplicação de vedações resistentes à temperatura elevada e umidade Aplicação de tampa para proteção contra incêndio Desmontagem e remontagem possível a qualquer momento
Escopo de fornecimento	Consultoria e cálculo do retorno do investimento Entrega e colocação na infraestrutura do cliente Colocação em funcionamento e entrega Documentação, treinamento e instruções Telefone de atendimento e serviço/contratos de serviço
Profundidade interna	7.220 mm
Altura interna	2.700 mm
Largura interna	4.776 mm
Climatização (ZUCS)	120 kW + 20 kW Redundância n+2
Quantidade de sistemas principais de distribuição de baixa voltagem	2
Quantidade de PDUs basic	28

# Recursos

Serveracks (600x2000x1200mm)	12
Rack combinado para rede/ servidor (800 x 2000 x 1200 mm)	2
Graus de proteção	Resistência ao fogo EI 90 segundo a norma EN 1363/F 90 segundo a norma DIN 4102 Proteção contra poeira e água IP 56 segundo a norma IEC 60 529 Proteção contra acesso indevido - classe de resistência II Proteção básica EMC Proteção contra gases, segundo a norma EN 1634-3 (DIN 18095) Ensaio de choque com 3000 Nm de energia após 30 minutos de exposição a chamas pela curva padrão tempo x temperatura
Resistência a arrombamentos	RC 2
Design burglar protection	sim
Design fire protection	EI 90 segundo a norma EN 1363/F 90 segundo a norma DIN 4102
Aparelho umidificador e desumidificador	opcional
Sistema de extinção de incêndio em ambientes	opcional
Design UPS	2 x (60 kW + 20 kW) Redundância n+1
Versão	Double 6
Dimensões	Largura: 4.976 mm Altura: 2.800 mm Profundidade: 7.420 mm
Emb.	1 unid.
Número da tarifa alfandegária	73089059
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrição do produto	#NV