

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8080.500

Sistemas modulares TS 8

Estado: 25/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8080.500 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.



Recursos

| | |
|------------|---|
| Cód. Ref. | TS 8080.500 |
| Material | Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm Teto: chapa de aço de 1,5 mm Porta: chapa de aço de 2,0 mm Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas |
| Cor | RAL 7035 |

Recursos

| | |
|---|---|
| Escopo de fornecimento | Estrutura do armário Porta(s) Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda Chapa de teto Painel traseiro 4 olhais de suspensão Fecho: palheta dupla de 3 mm Chapas de base Placa de montagem 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm |
| Dimensões | Largura: 1.000 mm Altura: 1.800 mm Profundidade: 400 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 899 mm x 1.696 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Tipo 12 |
| Código IK | IK09 |
| Quantidade de portas | 2 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 133 kg |
| Peso bruto | 140 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | TS ARM. MOD.1000X1800X400 RAL7035 |

Aprovações

Aprovações

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificados

Superfície

Explicações

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK