

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



TS 8104.235

Lateral parafusada em chapa de aço

Estado: 25/06/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8104.235 - Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Laterais: parafusadas, para TS, chapa de aço.

## Recursos

|  |   |
|--|---|
| Cód. Ref.                                      | TS 8104.235   |
| Vantagens                                      | Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato<br>Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação<br>Pinos de aterramento com superfície de contato |
| Material                                       | Chapa de aço de 1,5 mm  |
| Superfície                                     | Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó   |
| Cor  | RAL 7035  |
| Escopo de fornecimento                         | Inclui material de fixação  |
| Nota   | Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário<br>Superfície de montagem: medida externa – 100 mm  |
| Adequado para                                  | Tipo de caixa: TS<br>TS IT<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 400 mm  |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55   |
| Material básico                                | Chapa de aço  |
| Emb.   | 2 unid.   |
| Peso líquido                                   | 19 kg   |
| Peso bruto                                     | 20 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94039910  |
| ETIM 9   | EC002524  |

# Recursos

---

ECLASS 8.0

27182101

---

Descrição do produto

PAREDES LATERAIS 2000X400MM RAL 7035