Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 29/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURE

OWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURI

SOFTWARE & SERVICES



TS 8108.235 - Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Laterais: parafusadas, para TS, chapa de aço.

Recursos

Cód. Ref.	TS 8108.235	
Vantagens	Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato	
	Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação Pinos de aterramento com superfície de contato	
Material	Chapa de aço de 1,5 mm	
Superfície	Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintu eletrostática a pó	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação	
Nota	Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário Superfície de montagem: medida externa – 100 mm	
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT Altura: 2.000 mm Profundidade: 800 mm	
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55	
Material básico	Chapa de aço	
Emb.	2 unid.	
Peso líquido	38.2	
Peso bruto	39.8	
Número da tarifa alfandegária	94039910	
EAN	4028177205277	

© Rittal 2025

Recursos

E-Number Sweden	E7282534	
ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

© Rittal 2025 3