Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8126.235

Lateral parafusada em chapa de aço

Estado: 26/10/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TS 8126.235 - Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Laterais: parafusadas, para TS, chapa de aço.

Recursos

Cód. Ref.	TS 8126.235	
Vantagens	Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato	
	Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação	
	Pinos de aterramento com superfície de contato	
Material	Chapa de aço de 1,5 mm	
Superfície	Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintu eletrostática a pó	
Cor	RAL 7035	
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação	
Nota	Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente	
	pelo lado de dentro ou de fora do armário	
	Superfície de montagem: medida externa – 100 mm	
Adequado para	Tipo de caixa: TS	
	TS IT	
	Altura: 2.200 mm	
	Profundidade: 600 mm	
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55	
Material básico	Chapa de aço	
Emb.	2 unid.	
Peso líquido	29	
Peso bruto	32	
Número da tarifa alfandegária	94039910	
EAN	4028177213425	

© Rittal 2025

Recursos

E-Number Sweden	E7282535	
ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

© Rittal 2025 3