

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8173.235

Lateral parafusada em chapa de aço

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8173.235 - Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Laterais: parafusadas, para TS, chapa de aço.

Recursos

Cód. Ref.	TS 8173.235
Vantagens	Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação Pinos de aterramento com superfície de contato
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Nota	Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário Superfície de montagem: medida externa – 100 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS TS IT Altura: 800 mm Profundidade: 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Material básico	Chapa de aço
Emb.	2 unid.
Peso líquido	11,2 kg
Peso bruto	12,4 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002524

Recursos

ECLASS 8.0

27182101

Descrição do produto

TS paredeES LAT. 7035