


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8606.300

Armários TS 8 montados em ângulo

Estado: 2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8606.300 - Armários TS 8 montados em ângulo

Para o enfileiramento de armários TS 8 por cantos, também com profundidades diferentes.

Recursos

Cód. Ref.	TS 8606.300
Descrição do produto	Com todo seu escopo de fornecimento, o armário montado em ângulo oferece todas as possibilidades imagináveis da estrutura de quadro TS 8 em todas as superfícies externas. Equipado com um painel traseiro e uma lateral assimétrica, o armário montado em ângulo não somente oferece a possibilidade de montagem na largura, mas também na profundidade. As chapas de base são posicionadas paralelamente ao painel traseiro. No caso de armários TS 8 com formato quadrado na base, as chapas de base podem ser viradas 90°. A tecnologia modular é idêntica para todos os armários TS 8.
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Estrutura do armário, teto, painel traseiro, lateral: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Chapas de base: galvanizadas
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Teto Painel traseiro (no lado mais extenso) Lateral assimétrica Chapas de base (partidas na longitudinal)
Nota sobre o código de referência	Prazo de entrega sob consulta.
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	100
Peso bruto	104

Recursos

Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177251540
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity