### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## TS 8611.360 Fecho Comfort

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# TS 8611.360 - Fecho Comfort para TS, TS IT, VX SE, PC, IW

A tecnologia de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas. Montagem facilitada pelo sistema de fecho encaixável.







#### Recursos

Cód. Ref.	TS 8611.360
Modelo	Para tambor semicilíndrico
Descrição do produto	Ao contrário dos fechos convencionais, este fecho de alavanca permite aproveitar melhor a superfície da porta para instalações internas e externas.
Material	Zinco fundido sob pressão
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 9005
Indicação de montagem	Para montagem na porta transparente TS, VX SE, porta inferior PC e porta design IW é necessário usar o adaptador para fecho
Fecho	Modelo do fecho: Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento

© Rittal 2025

### Recursos

Adequado para caixas/armários	TS
do tipo	TSIT
	VX SE
	Porta de armário para PC
	IW
	TS 8 em aço inoxidável
	SE em aço inoxidável
	EL tripartida com 18 a 21 UA
	Caixa AX tripartida para fixação na parede
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.52
Peso bruto	0.561
Número da tarifa alfandegária	83024110
EAN	4028177300439
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3