Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8612.030 Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Estado: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TS 8612.030 - Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.







Recursos

Cód. Ref.	TS 8612.030
Modelo	Para o nível de montagem interno e para montagem em portas
Descrição do produto	Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Comprimento	290 mm
Adequado para portas com largura	400 mm
Instalações possíveis	No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem	Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna

© Rittal 2025

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX SE
	TP
	PC
	IW
	Adequado para largura/profundidade: 300 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	1.2
Peso bruto	1.32
PCF/emb (cadle to gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177611504
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3