## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8612.100 Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Estado: 27/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



### TS 8612.100 - Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.



#### Recursos

Cód. Ref.	TS 8612.100
Modelo	Para o nível de montagem externo
Descrição do produto	Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Comprimento	940 mm
Instalações possíveis	No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas  No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade  No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno  Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
Indicação de montagem	Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna

© Rittal 2025

#### Recursos

	T'   1 1 10/05
Adequado para	Tipo de caixa: VX SE
	TP
	PC
	IW TX CableNet
	Adequado para largura/profundidade: 1.000 mm
Emb.	4 unid.
Peso líquido	3.956
Peso bruto	4.26
PCF/emb (cadle to gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
carbono do produto (PCF)	com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177212114
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3