Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8700.060

Laterais parafusadas em aço inoxidável

Estado: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



TS 8700.060 - Laterais parafusadas em aço inoxidável para TS

Laterais: parafusadas, para TS, aço inoxidável.



Recursos

TS 8700.060
Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas
partes planas com elemento de contato
Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
Pinos de aterramento com superfície de contato
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Acabamento polido (grão 400)
Inclui material de fixação
Tipo de caixa: TS
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
IP 55
Aço inoxidável

© Rittal 2025

Recursos

Emb.	2 unid.
Peso líquido	28.2
Peso bruto	29.75
EAN	4028177300170
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3