

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.060

Laterais parafusadas em aço inoxidável

Estado: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.060 - Laterais parafusadas em aço inoxidável para TS

Laterais: parafusadas, para TS, aço inoxidável.



Recursos

Cód. Ref.	TS 8700.060
Vantagens	Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação Pinos de aterramento com superfície de contato
Material	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Superfície	Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para	Tipo de caixa: TS Altura: = 2.000 mm Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Material básico	Aço inoxidável

Recursos

Emb.	2 unid.
Peso líquido	28,2 kg
Peso bruto	29,75 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ECLASS 8.0	27182101
Descrição do produto	PAREDES LATERAIS 2000X600MM EM ACO INOX
