

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.850

Laterais parafusadas em aço inoxidável

Estado: 2/01/2026 (Fonte: ittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8700.850 - Laterais parafusadas em aço inoxidável para TS

Laterais: parafusadas, para TS, aço inoxidável.



Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | TS 8700.850 |
| Vantagens | Ligaçāo equipotencial automática e maior protecção EMC pelas partes planas com elemento de contacto Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação Pinos de aterramento com superfície de contacto |
| Material | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm |
| Superfície | Acabamento polido (grāo 400) |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS Altura: = 1.800 mm Profundidade: = 500 mm |
| Grau de protecção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Material básico | Aço inoxidável |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 11.116 |
| Peso bruto | 23.7 |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177300095 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |