### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8800.130 Trilho de montagem

Estado: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## TS 8800.130 - Trilho de montagem para VX, TS, VX SE, TP, AX

Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.







#### Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.130
Descrição do produto	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Dados técnicos	Orifícios com Ø 4,5 mm em intervalos de 25 mm
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	590 mm
Opções de montagem do VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem da AX	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Opções de montagem na AX em aço inoxidável	Em caixas com 600 mm de largura
Opções de montagem do PC	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Opções de montagem do TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

© Rittal 2025 2

### Recursos

Opções de montagem do TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Adequado para	Tipo de caixa: TS
	VX SE
	TP
	PC
	IW
	AX
	Largura/profundidade: 600 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	5.86
Peso bruto	6.165
PCF/emb (cadle to gate)	23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
carbono do produto (PCF)	com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177212503
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3