## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8800.570 Canaleta de cabos

Estado: 2/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## TS 8800.570 - Canaleta de cabos Para perfil vertical TS

Para montagem no perfil vertical do armário em dois perfis modulares no ponto de união dos armários.







#### Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.570
Modelo	Largura de 50 mm para montagem na lateral em um perfil vertical do armário.
Vantagens	Os pontos de fixação da canaleta de cabos são próprios para o esquema de perfurações TS, evitando perfurações adicionais como é o caso das canaletas DIN. Os pontos de abertura das treliças são apropriados para a combinação com as canaletas de cabos para placa de montagem Outra abertura na mesma altura que a placa de montagem possibilita a introdução direta na canaleta de cabos
Material	PVC duro Dificilmente inflamável e autoextinguível
Cor	Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento	Canaleta de cabos com tampa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Nota	Podendo ser cortada no comprimento necessário de acordo com as medidas do armário.

© Rittal 2025

### Recursos

Dimensões	Largura: 50 mm
	Altura: 1.600 mm
	Profundidade: 80 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS
	VX SE
	PC
	IW
	Altura: ≤ 1.800 mm
Faixa de temperatura de serviço	60 °C
Emb.	8 unid.
Peso líquido	8.968
Peso bruto	9.44
Número da tarifa alfandegária	39259020
EAN	4028177238015
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

## Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3