


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8800.806**

**Porca de encaixe TS**

Estado: 23/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.806 - Porca de encaixe TS

Para montagem no perfil vertical de armários TS/SE. Assim que o parafuso for apertado, a porca é pressionada contra o perfil, fazendo automaticamente a ligação equipotencial.



## Recursos

Cód. Ref.	TS 8800.806
Descrição do produto	Rosca métrica para perfil vertical de armários TS/SE. Para montar, inserir nos orifícios alongados e encaixar. Desta forma, a porca de encaixe já está fixa. Assim que o parafuso for apertado, a porca é pressionada contra o perfil, fazendo automaticamente a ligação equipotencial.
Vantagens	A alternativa para o parafuso de aço Especialmente adequada para conexões com cargas dinâmica
Material	Aço inoxidável fundido
Instalações possíveis	No perfil vertical dos armários TS e VX SE e no perfil horizontal dos armários VX SE (em cima, na largura).
Dimensões	Rosca: M6
Adequado para caixas/armários do tipo	TS VX SE
Rosca	M6
Emb.	20 unid.
Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1,085 kg
Número da tarifa alfandegária	73181692

# Recursos

---

ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Descrição do produto	PORCA PRESSÃO M6 - TS ( EMB 20 PCS )

---