

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.750

## Sistemas modulares TS 8

Estado: 17/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.750 - Sistemas modulares TS 8 Armários EMC

Os armários de grande porte da série TS 8 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão, cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece um modelo do armário TS 8 com alto nível de blindagem contra alta frequência.

## Recursos

Cód. Ref.	TS 8806.750
Descrição do produto	Nossos armários de grande porte da série TS 8 já apresentam uma excelente blindagem na versão padrão cobrindo uma ampla faixa de frequência. Para exigências de EMC mais elevadas, a Rittal oferece o armário TS 8 em um modelo certificado pela VDE com elevado nível de blindagem contra alta frequência.
Alteração do produto	O revestimento de zinco e alumínio da chapa de aço foi alterado para um revestimento de zinco e magnésio. Os benefícios trouxeram melhorias de qualidade, corrosão otimizada e aparência uniforme.
Material	Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Teto: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Porta: chapa de aço de 2,0 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm com revestimento de liga de zinco/magnésio Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície	Estrutura do armário: superfície não tratada Porta, painel traseiro e teto: acabamento externo com pintura e interno sem pintura Chapas de base: galvanizadas Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035

## Recursos

---

Escopo de fornecimento	Estrutura do armário Porta(s) Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Painel traseiro Chapa de teto Chapas de base Placa de montagem 4 olhais de suspensão Fecho: palheta dupla de 3 mm 2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm 2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1
Dimensões	Largura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidade: 600 mm
Nota	No caso de armários montados em módulos é necessária a vedação para montagem modular EMC
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	121,8 kg
Peso bruto	126,8 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	TS ARM. MODUL. C/PM,EMC

## Aprovações

---

# Aprovações

---

Aprovações

DNV  
UL + C-UL (listed)

---

Explicações

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK