

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8808.500

## Sistemas modulares TS 8

Estado: 28/04/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8808.500 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de aço oferece muito mais espaço e simplifica a instalação interna. Isso também possibilita a montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligação equipotencial automática de todas as peças planas e o tratamento triplo da superfície garantem uma segurança perfeita.



## Recursos

|            |   |
|------------|---|
| Cód. Ref.  | TS 8808.500   |
| Material   | Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm<br>Teto: chapa de aço de 1,5 mm<br>Porta: chapa de aço de 2,0 mm<br>Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm<br>Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm<br>Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm           |
| Superfície | Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão<br>Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada<br>Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas |
| Cor        | RAL 7035  |

# Recursos

|   |  |
|---|--|
| Escopo de fornecimento                            | Estrutura do armário<br>Porta(s)<br>Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda<br>Chapa de teto<br>Painel traseiro<br>4 olhais de suspensão<br>Fecho: palheta dupla de 3 mm<br>Chapas de base<br>Placa de montagem<br>2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm<br>2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armário |
| Dimensões   | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 800 mm  |
| Dimensões da placa de montagem (L x A)            | 699 mm x 1.896 mm  |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529     | IP 55  |
| Grau de proteção NEMA                             | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1<br>Tipo 12  |
| Código IK   | IK09   |
| Quantidade de portas                              | 1  |
| 2 supportstrips in depth                          | sim  |
| Material básico                                   | Chapa de aço   |
| Emb.  | 1 unid.  |
| Peso líquido                                      | 130,15 kg  |
| Peso bruto  | 137 kg   |
| Número da tarifa alfandegária                     | 94032080   |
| ETIM 9  | EC000261   |
| ECLASS 8.0  | 27180101   |

# Recursos

---

Descrição do produto

ARMARIO TS 800X2000X800MM RAL7035

# Aprovações

---

Aprovações

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certificados

Superfície

---

Explicações

Manufacturer's declaration  
Declaration of conformity  
Declaración de conformidad UK